



**CTX20-1-R**

|   |  |
|---|--|
| 제조사 부품 번호:<br>제조업체 / 브랜드<br>설명의 일부:<br>데이터 시트:<br>무연 여부 / RoHS 준수 여부:<br>재고 상태:<br>예시 운송된다:<br>선적 방법: | CTX20-1-R<br>Eaton<br>INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD<br>CTX20-1-R.pdf<br><br>새로운 원본, 800 개 구매 가능합니다.<br>Hong Kong<br>DHL/Fedex/TNT/UPS |
|---|--|

[견적](#)

**CTX20-1-R** 100 % 새 원본 800 PC 재고 있음, CTX20-1-R 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 CTX20-1-R Birtcher / Pentair 구입. 100 % 신뢰 확인, RFQ CTX20-1-R : [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

CTX20-1-R의 사양

|                    |   |                   |                                |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 부품 번호              | CTX20-1-R   | 제조업체 / 브랜드        | Eaton                          |
| 연속                 | OCTA-PAC®   | 수분 민감도 (MSL)      | 1 (Unlimited)                  |
| 실장 형               | Surface Mount   | 작동 온도             | -40°C ~ 85°C                   |
| 제조업체 부품 번호         | CTX20-1-R   | 기술                | INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD |
| 확장 설명              | Unshielded Coil Inductor Array Inductance - Connected in Series<br>Inductance - Connected in Parallel 146 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel Nonstandard | RoHS 상태           | Tape & Reel (TR)               |
| 크기 / 치수            | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm)   | 신장                | 0.165" (4.19mm)                |
| 용법                 | Unshielded  | ESR (등가 직렬 저항)    | ±20%                           |
| 권공                 | Nonstandard   | 테스트 인덕턴스 - 직렬로 연결 | 2                              |
| 인덕턴스 - 병렬로 연결      | 78.4µH  | 정격 전류 - 병렬        | 19.6µH                         |
| 정격 전류 - 시리즈        | 1A  | 현재 재도 - 평행        | 500mA                          |
| DC 저항 (DCR) - 시리즈  | 146 mOhm Max  | 소재 - 코어           | 583 mOhm Max                   |
| 다른 이름들             | 513-1203-2<br>CTX201R   | 재고 수량             | 800 pcs Stock                  |
| 범주                 | 인덕터, 코일, 초 크 > 어레이, 신호 변압기  | 기술                | INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수  |                   |                                |

CTX20-1-R으로 변환 된 키워드

|                              |                           |                              |                            |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Birtcher / Pentair CTX20-1-R | CTX20-1-R 부분              | CTX20-1-R 가격                 | CTX20-1-R 대리점              |
| CTX20-1-R 기술                 | CTX20-1-R 주식              | CTX20-1-R 인벤토리               | CTX20-1-R 공급 업체            |
| CTX20-1-R 온라인 주문             | CTX20-1-R 문의              | CTX20-1-R 이미지                | CTX20-1-R 그림               |
| CTX20-1-R pdf                | CTX20-1-R 데이터 시트          | CTX20-1-R 데이터 시트             | CTX20-1-R pdf 데이터 시트       |
| CTX20-1-R 데이터 시트 다운로드        | Birtcher / Pentair 제조 업체  | Birtcher / Pentair CTX20-1-R | Calmark/Birtcher CTX20-1-R |
| Schroff CTX20-1-R            | Calmark / nVent CTX20-1-R | nVent Calmark CTX20-1-R      | nVent Birtcher CTX20-1-R   |
| nVent Schroff CTX20-1-R      | Schroff / nVent CTX20-1-R |                              |                            |

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>CTX200-4P-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 200.11UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p> | <p><b>CTX20-1-52M-R</b><br/>기술: FIXED IND 200H 1.8A 82.9 MOHM TH<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p> | <p><b>CTX25-4A-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 25.14UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 30000 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>   |
| <p><b>CTX100-7-52LP</b><br/>기술: CTX100-7-52LP COOPER<br/>제조사: COOPER<br/>재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                     | <p><b>CTX16N42-001</b><br/>기술: CTX16N42-001 PHILIPS DIP42<br/>제조사: PHILIPS<br/>재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                  | <p><b>CTX1062-A-TFB</b><br/>기술: CTX1062-A-TFB MURATA SMD<br/>제조사: Murata Electronics<br/>재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>      |
| <p><b>CTX17-18765-F</b><br/>기술: CTX17-18765-F COOPER 1k reel<br/>제조사: COOPER<br/>재고: 새로운 원본, 7000 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>            | <p><b>CTX20-2P-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.58UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 5600 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>     | <p><b>CTX20-1SMT/R</b><br/>기술: CTX20-1SMT/R HDIAZ<br/>제조사: HDIAZ<br/>재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                          |
| <p><b>CTX2050</b><br/>기술: CTX2050 CENTRONIX BGA<br/>제조사: CENTRONIX<br/>재고: 새로운 원본, 1400 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                      | <p><b>CTX100-4-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.23UH SMD<br/>제조사: COOPER<br/>재고: 새로운 원본, 11400 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>              | <p><b>CTX2-4P-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.95UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 1800 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>      |
| <p><b>CTX110607-R</b><br/>기술: TRANSFORMER CCFL 6W 15V 11MA SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p> | <p><b>CTX1073-A-TRB</b><br/>기술: CTX1073-A-TRB MURATA SMD<br/>제조사: Murata Electronics<br/>재고: 새로운 원본, 15000 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>      | <p><b>CTX1000-1-52M-R</b><br/>기술: FIXED IND 1MH 1.5A 638 MOHM TH<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p> |
| <p><b>CTX200-4-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 200.7UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 1800 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>  | <p><b>CTX2-1P</b><br/>기술: CTX2-1P COOPER SMD<br/>제조사: COOPER<br/>재고: 새로운 원본, 5500 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                               | <p><b>CTX20-4A</b><br/>기술: CTX20-4A COOPER SOP<br/>제조사: COOPER<br/>재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                             |
| <p><b>CTX2-2P</b><br/>기술: CTX2-2P COOPER SMD<br/>제조사: COOPER<br/>재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                            | <p><b>CTX200-2-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 198.58UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 13600 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>   | <p><b>CTX25-4P-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 25.65UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 30000 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>   |
| <p><b>CTX100-4</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.23UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 1500 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>    | <p><b>CTX32CT-221</b><br/>기술: CTX32CT-221 COOPER SMD<br/>제조사: COOPER<br/>재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                       | <p><b>CTX300-4P-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 298.93UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>   |
| <p><b>CTX20-4-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>     | <p><b>CTX300-3P</b><br/>기술: CTX300-3P COOPER SMD<br/>제조사: COOPER<br/>재고: 새로운 원본, 49900 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                          | <p><b>CTX100152</b><br/>기술: CTX100152 COOPECOOP SMD<br/>제조사: COOPECOOP<br/>재고: 새로운 원본, 800 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>                     |
| <p><b>CTX100-2P-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.14UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 2100 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p> | <p><b>CTX25-4-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 25.92UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 13500 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>     | <p><b>CTX20-4P-R</b><br/>기술: INDUCT ARRAY 2 COIL 20.62UH SMD<br/>제조사: Bussmann (Eaton)<br/>재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다.<br/>인용문: <a href="#">RFQ</a></p>     |



**IC Components Limited**

WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

TEL : 00 852 - 30501935

팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 서우드 코트, 킹스 우드 빌라, 틴 수이 와이, 신계 지, 홍콩